



## ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea, Varren koko: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290231 25
GTIN	4030741902109
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

### Tekninen kuvaus

Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	25 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 7
Kehran leveydelle b	6 mm
Työstöalue	10 - 300 mm
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	8 mm
pyällyprofilille	RAA 1×BR30°
pyällyprofilille	RAA 1×BL30°
pyällyprofilille	RBR30° 1×AA
pyällyprofilille	RBL30° 1×AA
pyällyprofilille	RBR45° 1×BL15°
pyällyprofilille	RBL45° 1×BR15°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

