



## ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea, Varren koko: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290231 20
GTIN	4030741902116
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

### Tekninen kuvaus

KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 7
Työstöalue	10 - 300 mm
Kehrän leveydelle b	6 mm
Kehrän Ø:lle d <sub>1</sub>	25 mm
Kehrän porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	8 mm
pyällyprofiilille	RAA 1×BR30°
pyällyprofiilille	RAA 1×BL30°
pyällyprofiilille	RBR30° 1×AA
pyällyprofiilille	RBL30° 1×AA
pyällyprofiilille	RBR45° 1×BL15°
pyällyprofiilille	RBL45° 1×BR15°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

