



ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea, Varren koko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290231 12
GTIN	4030741901256
Tuoteluokka	29H

Kuvas

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

Tekninen kuvaus

Kehran Ø:lle d ₁	15 mm
Työstöalue	3 - 50 mm
Kehran leveydelle b	4 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 6
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	8 mm
pyällyprofilille	RAA 1×BR30°
pyällyprofilille	RAA 1×BL30°
pyällyprofilille	RBR30° 1×AA
pyällyprofilille	RBL30° 1×AA
pyällyprofilille	RBR45° 1×BL15°
pyällyprofilille	RBL45° 1×BR15°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

