



ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea, Varren koko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290239 12
GTIN	4030741949319
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

Tekninen kuvaus

Kehrän porauksen Ø:lle d ₂	8 mm
Kehrän leveydelle b	4 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 8
Kehrän Ø:lle d ₁	15 mm
Työstöalue	3 - 50 mm
pyällysprofiilille	RGE45° BL/BR15°
pyällysprofiilille	RGE30° 2×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu