



ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290036 14
GTIN	4030741933257
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Perinteiseen käyttöön.

Huomautus:

Kärkikorkeus on asetettava.

Tekninen kuvaus

Varren leveys	14 mm
Sokkatappi	299911 6
Kehran Ø:lle d ₁	10; 15 mm
Kehran leveydelle b	6 mm
Työstöalue	3 - 50 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	4 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RBL 1×BR
pyällysprofiilille	RGE30° 1×GV30°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

