



ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 12Xmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290036 12X
GTIN	4030741933240
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Perinteiseen käyttöön.

Huomautus:

Kärkikorkeus on asetettava.

Tekninen kuvaus

Työstöalue	8 - 200 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	6 mm
Kehran Ø:lle d ₁	20; 25 mm
Sokkatappi	299911 8
Kehran leveydelle b	8 mm
Varren leveys	12 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RBL 1×BR
pyällysprofiilille	RGE30° 1×GV30°
Tuotetyppi	Pyällystyökalu

