



ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea, Varren koko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290231 16
GTIN	4030741901232
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

Tekninen kuvaus

Kehran leveydelle b	4 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 6
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	8 mm
Työstöalue	3 - 50 mm
Kehran Ø:lle d ₁	15 mm
pyällyprofiilille	RAA 1×BR30°
pyällyprofiilille	RAA 1×BL30°
pyällyprofiilille	RBR30° 1×AA
pyällyprofiilille	RBL30° 1×AA
pyällyprofiilille	RBR45° 1×BL15°
pyällyprofiilille	RBL45° 1×BR15°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

