



ECO-pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290242 25
GTIN	4030741949456
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.

Valmistus-Ø voidaan asettaa asteikon avulla.

Tekninen kuvaus

Työstöalue	10 - 250 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 9
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	8 mm
Kehran leveydelle b	6 mm
Kehran Ø:lle d ₁	25 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RGE45° BL/BR15°
pyällysprofiilille	RGE30° 2×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

