

**Actirox-hiomanauha AK890Y (CER), 150×2000 mm, Rakeisuus: 36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	558382 36
GTIN	4018875090565
Tuoteluokka	56V

Kuvaus**Malli:**

Hiomanauha **Actirox AK890Y**, jossa on geometrisesti muotoiltu keraaminen hiomarae, **erittäin hyvään ja suorituskykyiseen hiontatehoon**. Tehokkaasti hiova lisäkerros (**TOP SIZE**) huolehtii viileästä hionnasta ja erinomaisesta käyttöiästä. Tukeva Y-polyesterialusta käyttöön **kiinteissä hiomakoneissa**.

Käyttö:

Kaikkien terästen työstöön, sopii erityisesti **ruostumattomaan teräkseen ja superseoksiin**.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	36
Sarja	AK890Y
Hioma-aine	- keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	150 mm
Hiomanauhan pituus	2000 mm
Tuotenimen määrite	150×2000 mm
Tuotetyyppi	Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu	35-40 m/s	
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	H
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
Ti	sopii rajoituksin	10-20 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	K
CuZn	soveltuu	35-45 m/s	N
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		