

**HOLEX****Jyrsintappisarja 8-os., Z-teräs - karkea, KM8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	547120 8
GTIN	4067263104582
Tuoteluokka	52D

**Kuvaus****Malli:**

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

Sarjoissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat. Varren Ø 6 mm.

**Käyttö:**

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

**Toimituksen sisältö:**

1 kpl/koko nro 540740 koot A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

**Tekninen kuvaus**

Hammastus, lyhytnimitys	Z-teräs
Hammastustiheysaste	karkea
Sarja	Z-teräshammastus
Lastuava aine	KM

Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		

## Tarvikkeet

JyrsintappiZ-teräs - karkea Tyyppi A0616	540740 A0616
JyrsintappiZ-teräs - karkea Tyyppi A1020	540740 A1020
JyrsintappiZ-teräs - karkea Tyyppi A1225	540740 A1225
JyrsintappiZ-teräs - karkea Tyyppi C1225	540740 C1225
JyrsintappiZ-teräs - karkea Tyyppi D1009	540740 D1009
JyrsintappiZ-teräs - karkea Tyyppi F1225	540740 F1225
JyrsintappiZ-teräs - karkea Tyyppi G0820	540740 G0820
JyrsintappiZ-teräs - karkea Tyyppi L1020	540740 L1020