



Stereomikroskooppi, pintavalopohja, ilman valaistusta, Tyyppi: M50



Tilaustiedot

Tilausnumero	491753 M50
GTIN	7630003572254
Tuoteluokka	49B

Kuvaus

Malli:

- **Modulaarinen tuotevalikoima ja siten mikroskoopin optimaalinen mukautus sovellukseen.**
- **Parfokaalisesti sovitettu optinen järjestelmä: Tarkkuus ei muutu suurennusta vaihdettaessa.**
- **Ergonominen malli.**
- **ESD-malli välttää staattisen varauksen aiheuttamia vikoja.**

Viisiportainen suurennusvaihdin: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

Toimituksen sisältö:

Optiikkakannatin, binokulaarinen kalteva putki 45°, 2x okulaari silmälasien käyttäjille, Achromat-objektiivi 1.0x, jalusta, pölysuoja (antistaattinen).

Pintavalopohja ja pöytäliitin musta/valkoinen.

Erikoistarvike:

LED-valo nro 491755 ja alavalistus nro 491777 koko BLI.

Huomautus:

Ota huomioon toimituslaajuus, sillä tuotekuvat voivat poiketa hieman.

Tekninen kuvaus

Zoomi	5:1
Optiikkajärjestelmä	Greenough parfokal
Syvätarkkuus	13,7 mm
Näkökentän Ø	5,75 - 36,5 mm
Suurennus (x-kert.)	6,3 - 40
Jalustan leveys	278 mm
Okulaari	10×/23B
Työskentelyetäisyys	89,6 mm
Sarja	M
Jalustan pituus	301 mm
Tuotetyyppi	Stereomikroskooppi