



## Stereomikroskooppi, pintavalopohja, ilman valaistusta, Tyyppi: M60



### Tilaustiedot

Tilausnumero	491753 M60
GTIN	2050002078208
Tuoteluokka	49B

### Kuvaus

#### Malli:

- **Modulaarinen tuotevalikoima ja siten mikroskoopin optimaalinen mukautus sovellukseen.**
- **Parfokaalisesti sovitettu optinen järjestelmä: Tarkkuus ei muutu suurennusta vaihdettaessa.**
- **Ergonominen malli.**
- **ESD-malli välttää staattisen varauksen aiheuttamia vikoja.**

Zoomaukset: 7 kytkettävää kohtaa toistuville tehtäville.

#### Toimituksen sisältö:

Optiikkakannatin, binokulaarinen kalteva putki 45°, 2× okulaari silmälasien käyttäjille, Achromat-objektiivi 1.0×, jalusta, pölysuoja (antistaattinen).

Pintavalopohja ja pöytäliitin musta/valkoinen.

#### Erikoistarvike:

LED-valo nro 491755 ja alavalistus nro 491777 koko BLI.

#### Huomautus:

Ota huomioon toimituslaajuus, sillä tuotekuvat voivat poiketa hieman.

### Tekninen kuvaus

Syvätarkkuus	13,7 mm
Näkökentän Ø	5,75 - 36,5 mm
Työskentelyetäisyys	89,6 mm
Suurennus (x-kert.)	6,3 - 40
Zoomi	6:1
Okulaari	10×/23B
Jalustan pituus	301 mm
Sarja	M
Optiikkajärjestelmä	Greenough parfokal
Jalustan leveys	278 mm
Tuotetyyppi	Stereomikroskooppi