



## Stereomikroskooppi, kääntövarsijalusta, ilman valaistusta, Tyyppi: M50



### Tilaustiedot

Tilausnumero	491754 M50
GTIN	2050002078222
Tuoteluokka	49B

### Kuvaus

#### Malli:

- Modulaarinen tuotevalikoima ja siten mikroskoopin optimaalinen mukautus sovellukseen.
- Parfokaalisesti sovitettu optinen järjestelmä: Tarkkuus ei muutu suurennusta vaihdettaessa.
- Ergonominen malli.
- ESD-malli välttää staattisen varauksen aiheuttamia vikoja.

Viisiportainen suurennusvaihdin: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

#### Toimituksen sisältö:

Optiikkakannatin, binokulaarinen kalteva putki 45°, 2x okulaari silmälasien käyttäjille, Achromat-objektiivi 1.0x, jalusta, pölysuoja (antistaattinen).

Kääntövarsijalusta.

#### Erikoistarvike:

LED-valo nro 491755 ja alavalaistus nro 491777 koko BLI.

#### Huomautus:

Ota huomioon toimituslaajuus, sillä tuotekuvat voivat poiketa hieman.

### Tekninen kuvaus

Jalustan pituus	260 mm
Syvätarkkuus	13,7 mm
Työskentelyetäisyys	89,6 mm
Optiikkajärjestelmä	Greenough parfokal
Suurennus (x-kert.)	6,3 - 40
Sarja	M
Okulaari	10×/23B
Näkökentän Ø	5,75 - 36,5 mm
Zoomi	5:1
Jalustan leveys	220 mm
Tuotetyyppi	Stereomikroskooppi