



Stereomikroskooppi, kääntövarsijalusta, ilman valaistusta, Tyyppi: M80



Tilaustiedot

Tilausnumero	491754 M80
GTIN	2050002078246
Tuoteluokka	49B

Kuvaus

Malli:

- **Modulaarinen tuotevalikoima ja siten mikroskoopin optimaalinen mukautus sovellukseen.**
- **Parfokalisesti sovitettu optinen järjestelmä: Tarkkuus ei muutu suurennusta vaihdettaessa.**
- **Ergonominen malli.**
- **ESD-malli välttää staattisen varauksen aiheuttamia vikoja.**

Zoomaukset: 8 kytkettävää kohtaa toistuville tehtäville. Peruslevyssä tärinäesto.

Toimituksen sisältö:

Optiikkakannatin, binokulaarinen kalteva putki 45°, 2× okulaari silmälasien käyttäjille, Achromat-objektiivi 1.0×, jalusta, pölysuoja (antistaattinen).

Kääntövarsijalusta.

Erikoistarvike:

LED-valo nro 491755 ja alavalaistus nro 491777 koko BLI.

Huomautus:

Ota huomioon toimituslaajuus, sillä tuotekuvat voivat poiketa hieman.

Tekninen kuvaus

Jalustan leveys	220 mm
Optiikkajärjestelmä	Greenough parfokal
Okulaari	10×/23B
Jalustan pituus	330 mm
Syvätarkkuus	13,7 mm
Näkökentän Ø	3,8 - 30,7 mm
Suurennus (x-kert.)	7,5 - 60
Työskentelyetäisyys	83,4 mm
Sarja	M
Zoomi	8:1
Tuotetyyppi	Stereomikroskooppi