

**Garant****Korkea pöytä, Tyyppi: 750****Tilaustiedot**

Tilausnumero	974204 750
GTIN	4062406785819
Tuoteluokka	9GC

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värien valinta mahdollista****Malli:**

Korkea pöytä kantattua teräspeltiprofiilia, integroidut kaapelikanavat pöytälevyn alla. 2 kaapeliläpivientä pöydän jaloissa (sopivat suko-pistokkeille). Työtaso ja välihyllly 25 mm paksua bambua, ei jätä jälkiä. Alempi säilytyshyllly korkeussäädettävä.

**Pintakäsittely:**

Jalat ja perusrunko antrasiitin väriset RAL 7016, **jauhepinnoitettu.**

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 1080 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 750 mm

Työtason paksuus: 25 mm

Korkeussäädettävä alempi säilytyshyllly: 306 - 906 mm

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	1080 mm
Leveys	750 mm

Työtason paksuus	25 mm
Syvyys	750 mm
Korkeussäädettävä alempi säilytyshylly	306 - 906 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Toimistopöytä