



TKM-sädejrysin, TiSiN, Säde r: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	208022 3
GTIN	4062406785925
Tuoteluokka	12X

Kuvaus

Malli:

Suoraurainen, ei profiilivirhettä.

Toleranssi: $r = \pm 0,01$ mm.

Käyttö:

Muotoiltujen reunojen pyöristämiseen ja purseenpoistoon.

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	3 mm
Hammasluku Z	4
Säde r	3 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,025 mm
pienempi $\varnothing D_3$	6 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Pyörästysjyrsintä	eteenpäin
isompi $\varnothing D_2$	12 mm
Kokonaispituus L	82 mm
Pinnoitus	TiSiN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Sädemuototoleranssi	±0,01
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Neljänneskehäjärsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	800 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	600 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	M
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB