

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille $\varnothing d = 25 \text{ mm}$, Kierre $M \times L$:
M12X156****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301366 M12X156
GTIN	4062406786014
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Ulko- $\varnothing D$	23 mm
Kokonaispituus L_{ges}	156 mm
Hyötypituus L_1	100 mm
kierre M	M12
Reiän $\varnothing D_1$	12,5 mm
Varren $\varnothing d$	25 mm
Sovitin	$\varnothing d = 25 \text{ mm}$
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

