

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 16 mm, Kierre M × L:
M8X115****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301362 M8X115
GTIN	4062406785673
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø D ₁	8,5 mm
Varren Ø d	16 mm
Ulko-Ø D	12,8 mm
kierre M	M8
Kokonaispituus L _{ges}	115 mm
Hyötypituus L ₁	60 mm
Sovitin	Ø d = 16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

