

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 12 mm, Kierre M × L:
M6X70****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301381 M6X70
GTIN	4062406786052
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	9,8 mm
Varren Ø d	12 mm
Reiän Ø D ₁	6,5 mm
kierre M	M6
Kokonaispituus L _{ges}	70 mm
Hyötypituus L ₁	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

