

**Garant****Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 16 mm, Kierre M × L:  
M8X75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301383 M8X75
GTIN	4062406786076
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

**Käyttö:**

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

**Tekninen kuvaus**

kierre M	M8
Hyötypituus L <sub>1</sub>	20 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	8,5 mm
Varren Ø d	16 mm
Ulko-Ø D	12,8 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	75 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

