

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 32 mm, Kierre M × L:
M16X310****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301368 M16X310
GTIN	4062406786045
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	250 mm
Kokonaispituus L _{ges}	310 mm
kierre M	M16
Reiän Ø D ₁	17 mm
Ulko-Ø D	29 mm
Varren Ø d	32 mm
Sovitin	Ø d = 32 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

