

**Garant****Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 20 mm, Kierre M × L:  
M10X80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301384 M10X80
GTIN	4062406786113
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

**Käyttö:**

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	80 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	20 mm
Varren Ø d	20 mm
kierre M	M10
Ulko-Ø D	15,4 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

