

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 25 mm, Kierre M × L:
M12X145****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301386 M12X145
GTIN	4062406786168
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø D ₁	12,5 mm
kierre M	M12
Ulko-Ø D	20,8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	145 mm
Varren Ø d	25 mm
Hyötypituus L ₁	80 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale