

**Garant****Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 25 mm, Kierre M × L:  
M12X165****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301386 M12X165
GTIN	4062406786175
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

**Käyttö:**

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	100 mm
kierre M	M12
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	165 mm
Varren Ø d	25 mm
Ulko-Ø D	20,8 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	12,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale