

Garant**Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 20 mm, Kierre M × L:
M10X100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301384 M10X100
GTIN	4062406786120
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø D ₁	10,5 mm
Varren Ø d	20 mm
kierre M	M10
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Hyötypituus L ₁	40 mm
Ulko-Ø D	15,4 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

