


Garant**Kutistusistukka 4 jäähdytyskanavareikää, niklattu, SK 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302261 16
GTIN	4062406786946
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Premium-malli: nikkelöity malli, jossa 4 suljettavaa jäähdytyskanavareikää. Integroitu työkalujen pituussäätö (säätöalue 10 mm).

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutustuslaitteille.

Toimituksen sisältö:

4 M3-suutinruuvia.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava

Ulko-Ø D	34 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Sovitin	SK 40 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka