


**Garant****Kutistusistukka 4 jäähdytyskanavareikää, niklattu, SK 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302261 16     |
| GTIN         | 4062406786946 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Premium-malli: nikkelöity malli, jossa 4 suljettavaa jäähdytyskanavareikää. Integroitu työkalujen pituussäätö (säätöalue 10 mm).

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).  
Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutustuslaitteille.

**Toimituksen sisältö:**

4 M3-suutinruuvia.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 16 mm     |
| Ø D <sub>2</sub>           | 27 mm     |
| Jäähdytinkanavan reikä     | lukittava |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ulko-Ø D                            | 34 mm                              |
| Ulkonema A-mitta                    | 120 mm                             |
| Sovitin                             | SK 40 A = 120                      |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 7388-1                         |
| Muoto                               | ADB                                |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Tuotetyyppi                         | Kutistusistukka                    |