


**Garant****Kutistusistukka 3°, kapea, HSK-A 100 A = 120, Kiinn.Ø: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308322 10
GTIN	4062406787059
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- HSK-työpinnat työstetty.
- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).

Tasapainotusluokka 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. RFID/Balluf chip -poraus.

**Käyttö:**

- Erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880. Hylsyavain nro 309890. Kutistusistukan pidennyskappaleet 302410 koko 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ulko-Ø D	26 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 120
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka