

Garant**Kutistusistukka värinävaimennettu, jäähdytyskanavareivät, HSK-A 100 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308346 10
GTIN	4062406787288
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Integroitu työkalujen pituussäätö.
- HSS- ja TKM-työkaluille.
- Istukat kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.
- Kierrereivät tasapainotusruuveille.
- Vahvistettu malli tai reunat.
- Kiillotettu pinta.
- Erikoislaakeroitu kovametalliydin kutisteistukan rungossa.

Etu:

- Tärinää vaimentava.
- Parempi työkappaleen pinta.
- Työkalujen optimoidut käyttöiät.
- Parannettu prosessivarmuus.
- Pienempi taipumus korroosioon kiillotetun pinnan ansiosta.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen (h6-varsitoleranssi). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

HSK-jäähdytysnesteputki nro 309880.

Hylysavain nro 309890.

Kutistuslaite, tarvikkeet nro 354210 – 354440.
Tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	32 mm
L ₂	60 mm
Ø D ₃	88 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ø D ₂	24 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 120
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kutistusistukka