


**Garant****ER-kiristysmutteri High Speed, ER-holkeille: 20****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309610 20     |
| GTIN         | 4062406787318 |
| Tuoteluokka  | 31Z           |

**Kuvaus****Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Mutterit pinnoitettu: pienempi kitkakerroin ja **suurempi kiristysvoima** sekä korkea kulutus- ja korroosionkestävyys.

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

**Huomautus:**

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

**Tekninen kuvaus**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kokonaispituus L | 19,5 mm |
| ER-holkeille     | 20 mm   |
| Kierre           | M25×1,5 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Avainkoko SW                        | 30 mm                              |
| Ulko-Ø D                            | 34 mm                              |
| Suurin kiristysmomentti             | 110 Nm                             |
| Standardi                           | DIN 6499 D                         |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Tuotetyyppi                         | Kiristysmutteri                    |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 30 mm | 613300 30 |
|--|-----------|