

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Micro-tarkkuus-istukan jatkokappale, lieriövarsi, Kiinnitysalue: 1-6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Tuoteluokka	34F

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.Varret kovasorvattu.RFID/Balluf chip -poraus.Kiristysholkki kiinnitetään kiristysruuvilla takaa istukan läpi, kiristysmutteria ei tarvita!

Etu:

Erittäin kapea malli mahdollistaa myös vaikeapääsyisten kohteiden työstön esim. valmistettaessa työkaluja tai muotteja.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysruuvin ja T-kahvavääntimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavain nro 308820– 308835, GARANT-kiristysholkit nro 309563, ALBRECHT kiristysholkki nro 309572 – 309573.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	150 mm
L ₁	67 mm
Ø D ₂	13 mm
Avainkoko SW	19 mm
Ø d	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka