



ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC, Tyyppi HDC ER:lle: 32HDC



Tilaustiedot

Tilausnumero	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Tuoteluokka	34F

Kuvaus

Malli:

Mini = kaikki koot **"M"**, erittäin kapea rakenne.

MiniSchlank = koko **"MS"**, erittäin superkapea rakenne.

Kartio = kaikki koot **"C"**.

Vakio = kaikki muut koot.

Trapetsihienokierre hyviin kiinnitysvoimiin. Erikoispitkä ER-kiristysmutterin kaksoisohjain.

Kuulalaakeroitu kiristysmutteri suurempia kiristysmomenteja varten.

Sopii:

FAHRION ER-kiristysholki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholki-istukka HDC.

Erikoistarvike:

Tarkkuus-ER-kiristysholkit nro 308981 – 308986, HP nro 309376 – 309378 ja kiristysholki kierretapeille nro 309414; 309418, pyöröavain HDC nro 309754; 309756.

Huomautus:

FAHRION-järjestelmän tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholki-istukkaan CENTRO P.

Kiinnitysalue: 2 - 20 mm

Kokonaispituus L: 27 mm

Ulko-Ø D: 53 mm

Suurin kiristysmomentti: 180 Nm

Kierre: Tr42×1

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	2 - 20 mm
Ulko-Ø D	53 mm
Suurin kiristysmomentti	180 Nm
Kokonaispituus L	27 mm
Kierre	Tr42×1
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri