

Kennohylly Syvyys 1000 mm, Tyyppi: 6X6



Tilaustiedot

Tilausnumero	991520 6X6
GTIN	4251305418076
Tuoteluokka	97B

Kuvaus

Malli:

Pitkien tavaroiden säilytyshylly kaikenlaisen tanko- ja lattamateriaalin selkeään ja tilaa säästävään säilytykseen.

Jauhemaalattu runko, jossa on sinkitystä teräspellistä valmistetut avolokerot. Pinottavissa yhden kerran, leveys laajennettavissa miten halutaan. Sisältää tekstityslisat.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Välikön korkeus: 130 mm

Välikön leveys: 150 mm

Lokeroiden määrä: 36

Pintakuorma per lokero: 70 kg

Tekninen kuvaus

Paino	235 kg
Lokeroiden määrä	36
Korkeus	1000 mm

Pintakuorma per lokero	70 kg
Välikön leveys	150 mm
Välikön korkeus	130 mm
Leveys	1000 mm
Tuotetyyppi	Pitkien tavaroiden varastohylly