

Kennohylly Syvyys 1000 mm, Tyyppi: 4X4



Tilaustiedot

Tilausnumero	991520 4X4
GTIN	4251305418021
Tuoteluokka	97B

Kuvaus

Malli:

Pitkien tavaroiden säilytyshylly kaikenlaisen tanko- ja lattamateriaalin selkeään ja tilaa säästävään säilytykseen.

Jauhemaalattu runko, jossa on sinkitystä teräspellistä valmistetut avolokerot. Pinottavissa yhden kerran, leveys laajennettavissa miten halutaan. Sisältää tekstityslisat.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Välikön korkeus: 207 mm

Välikön leveys: 225 mm

Lokeroiden määrä: 16

Pintakuorma per lokero: 107 kg

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Lokeroiden määrä	16
Välikön leveys	225 mm

Paino	165 kg
Korkeus	1000 mm
Välikön korkeus	207 mm
Pintakuorma per lokero	107 kg
Tuotetyyppi	Pitkien tavaroiden varastohylly