

## Kennohylly Syvyys 1000 mm, Tyyppi: 8X8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	991520 8X8
GTIN	4251305418090
Tuoteluokka	97B

### Kuvaus

**Malli:**

Pitkien tavaroiden säilytyshylly kaikenlaisen tanko- ja lattamateriaalin selkeään ja tilaa säästävään säilytykseen.

Jauhemaalattu runko, jossa on sinkitystä teräspellistä valmistetut avolokerot. Pinottavissa yhden kerran, leveys laajennettavissa miten halutaan. Sisältää tekstityslisat.

**Pintakäsittely:**

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Välikön korkeus: 90 mm

Välikön leveys: 110 mm

Lokeroiden määrä: 64

Pintakuorma per lokero: 54 kg

### Tekninen kuvaus

Pintakuorma per lokero	54 kg
Lokeroiden määrä	64
Paino	310 kg

Välikön leveys	110 mm
Leveys	1000 mm
Korkeus	1000 mm
Välikön korkeus	90 mm
Tuotetyppi	Pitkien tavaroiden varastohylly