

Kennohyllly Syvyys 3000 mm, Tyyppi: 8X16



Tilaustiedot

Tilausnumero	991521 8X16
GTIN	4251305418229
Tuoteluokka	97B

Kuvaus

Malli:

Pitkien tavaroiden säilytyshylly kaikenlaisen tanko- ja lattamateriaalin selkeään ja tilaa säästävään säilytykseen.

Jauhemaalattu runko, jossa on sinkitystä teräspellistä valmistetut avolokerot. Pinottavissa yhden kerran, leveys laajennettavissa miten halutaan. Sisältää tekstityylistat.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Välikön korkeus: 40 mm

Välikön leveys: 112 mm

Lokeroiden määrä: 128

Pintakuorma per lokero: 75 kg

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Lokeroiden määrä	128
Pintakuorma per lokero	75 kg
Korkeus	1000 mm

Välikön leveys	112 mm
Paino	1235 kg
Välikön korkeus	40 mm
Tuotetyyppi	Pitkien tavaroiden varastohylly