

Kennohylly Syvyys 3000 mm, Tyyppi: 6X6



Tilaustiedot

Tilausnumero	991521 6X6
GTIN	4251305418182
Tuoteluokka	97B

Kuvaus

Malli:

Pitkien tavaroiden säilytyshylly kaikenlaisen tanko- ja lattamateriaalin selkeään ja tilaa säästävään säilytykseen.

Jauhemaalattu runko, jossa on sinkitystä teräspellistä valmistetut avolokerot. Pinottavissa yhden kerran, leveys laajennettavissa miten halutaan. Sisältää tekstityylistat.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Välikön korkeus: 130 mm

Välikön leveys: 150 mm

Lokeroiden määrä: 36

Pintakuorma per lokero: 200 kg

Tekninen kuvaus

Paino	620 kg
Korkeus	1000 mm
Lokeroiden määrä	36
Leveys	1000 mm

Välikön korkeus	130 mm
Pintakuorma per lokero	200 kg
Välikön leveys	150 mm
Tuotetyyppi	Pitkien tavaroiden varastohylly