

SIMTEK simturn AX**simturn AX Center Line -avarrustyökälu, oikea CBN, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Tuoteluokka	24V

**Kuvaus****Malli:**

Terämateriaali: CBN8

**Tekninen kuvaus**

f	1,95 mm
Sisäjäähdytys	ei
Ø D	4 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	0,16 mm
Säde r	0,15 mm
Valmistajamerkintä	AHC2CBN8
Hyötypituus	20,3 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		

märkä vähintään	soveltuu
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu