

**SIMTEK****simturn AX -avarrustyökälu, vasen, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,7mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	270563 3,7
GTIN	2050002065635
Tuoteluokka	24U

## Kuvaus

**Malli:**

Pinoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

## Tekninen kuvaus

Säde r	0,15 mm
f	1,7 mm
enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	0,2 mm
Ø D	4 mm
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	3,7 mm
Valmistajamerkintä	AMYKX800
Hyötypituus	10,2 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	soveltuu		

Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		