

Garant GRIDLINE

**ESD-työkaluvaunu, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	971750 6
GTIN	4062406783846
Tuoteluokka	9GD

**Kuvaus****Malli:**

Työkaluvaunu, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Säilytyshylly jauhemaalattua, johtavaa teräspeltiä ja lisäsäilytyshylly, jossa on lokerot pienille osille, ja purkkipidike polyamidia, naarmuuntumaton ja pintaa suojaava. **Sähköä johtavat pyörät**, 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, jälkiä jättämätön kulutuspinna, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen ja lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Keskuslukitus häiritä tappilukolla.

**Käyttö:**

Sopii käyttöön EPA-alueella, jossa on johtava lattiapinnoite. Maadoitus tapahtuu pyörien kautta, erillistä maadoitusliitäntää ei tarvita. Kaikki muoviosat ovat johtavia ja estävät pintojen varauksen.

**Standardi:**

DIN EN 61340-5-1.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Vetolaatikon hyötisyvyys	400 mm
Korkeus	1000 mm
Paino	71 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	16
Leveys	800 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	20×16G
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työkaluvaunu