

Garant GRIDLINE

ESD-työkaluvaunu, 20×16G, Laatikoiden lukumäärä: 8**Tilaustiedot**

Tilausnumero	971750 8
GTIN	4062406783853
Tuoteluokka	9GD

Kuvaus**Malli:**

Työkaluvaunu, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Säilytyshylly jauhemaalattua, johtavaa teräspeltiä ja lisäsäilytyshylly, jossa on lokerot pienille osille, ja purkkipidike polyamidia, naarmuuntumaton ja pintaa suojaava. **Sähköä johtavat pyörät**, 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, jälkiä jättämätön kulutuspinna, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen ja lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Keskuslukitus häiritä tappilukolla.

Käyttö:

Sopii käyttöön EPA-alueella, jossa on johtava lattiapinnoite. Maadoitus tapahtuu pyörien kautta, erillistä maadoitusliitäntää ei tarvita. Kaikki muoviosat ovat johtavia ja estävät pintojen varauksen.

Standardi:

DIN EN 61340-5-1.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Leveys	800 mm
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Paino	78 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×16G
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Työkaluvaunu