

**Garant****SisäSORVAUSPIDIN PISTOSORVAUKSEEN, OIKEA, Tyyppi: 16/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274170 16/2
GTIN	4062406785468
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Leikkuuterille nro 275000 – 275015.

**Käyttö:**

Pistosorvaukseen alkaen halkaisijasta  $D_{\min} = 14$  mm.

**Huom:**

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Tekninen kuvaus**

Kapeiden pidinten ulottuma $L_1$	25 mm
$t_{\max}$ sisätyöstö	3 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Pistoleveys $w$	1,5 mm
Kokonaispituus $L$	78 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	14 mm
Käyttöalue	Sisäpuolinen uransorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Järjestelmäavain	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN