

**Kuivaimuri, Valmistajamerkintä: VHS120CB****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Tuoteluokka	07D

Kuvaus**Malli:**

Laadukkaat, erittäin pitkäikäiset Nilfisk CFM Grey Line -teollisuusimurit.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Huomautus:

Sopivat tarvikkeet numeroista 078551-078552.

Tekninen kuvaus

Säiliöiden tilavuus	37 l
Verkköjännite	230 V
Virtakytkin	kyllä
Liitäntöjen nimellisarvot	50 mm
Leveys	570 mm
Suodatinjärjestelmä	Tähtisuodatin

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pituus	560 mm
Pölyluokka – imuri	M
Suodattimen puhdistus	Manuaalinen suodattimen ravistin
Paino	38 kg
Toimintäääni	74 dB(A)
Tehonkulutus	2000 W
IP-suojaluokka	IP 44
Korkeus	1015 mm
Suodatintyyppi	Polyesterisuodatin
Verkkotaajuus	50 Hz
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri