



Hydrauliikkavalikoimat, Tyyppi: ECO



Tilaustiedot

Tilausnumero	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Kootut hydrauliikkavalikoimat 700 baarin työalueella sisältävät kaikki tarvittavat komponentit tavallisten yksin- ja kaksinkertaisesti vaikuttavien hydraulisylinterien liitântään.

- **2-tasoinen 1,0 litran käsipumppu työn nopeaan etenemiseen.**
- **100 % painetestatut letkut 720 baarin maksimaaliseen painoon, valmistettu ISO 22384 -standardin mukaisesti.**
- **Vakiona CEJN CIS-letkuntunnistusjärjestelmä korkeaan turvallisuuteen.**
- **3/8 tuuman NPT-liitântäkierre, kytkinjärjestelmä ISO 14540 -standardin mukainen. Yhteensopivuus yli 80 prosenttiin markkinoilla oleviin hydraulijärjestelmiin.**
- **Kaikki komponentit tilattavissa yksittäin.**

Aloitussarja, jossa on kaikki tarvittavat peruskomponentit.

Toimituksen sisältö:

Hydraulipumppi, letkusarja, liitosnipa, ilman **öljytäyttöä**.

Huomautus:

Hydraulipumput on täytettävä hydrauliöljyllä ennen käyttöä. On suositeltavaa käyttää standardin ISO VG 15 tai ISO VG 22 mukaisia öljyjä.

Tekninen kuvaus

Hydrauliliitântä	3/8 NPT tuuma
Työpaine	700 bar

Puristusvaiheiden lukumäärä	2
Käytettävissä oleva säiliötilavuus	1000 ml
letkun pituus	2 m
Tuotetyyppi	Hydrauliikkavalikoima