



Hydrauliikkavalikoimat, Tyyppi: PRO



Tilaustiedot

Tilausnumero	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Kootut hydrauliikkavalikoimat 700 baarin työalueella sisältävät kaikki tarvittavat komponentit tavallisten yksin- ja kaksinkertaisesti vaikuttavien hydraulisylinterien liitântään.

- **2-tasoinen 1,0 litran käsipumppu työn nopeaan etenemiseen.**
- **100 % painetestatut letkut 720 baarin maksimaaliseen painoon, valmistettu ISO 22384 -standardin mukaisesti.**
- **Vakiona CEJN CIS-letkuntunnistusjärjestelmä korkeaan turvallisuuteen.**
- **3/8 tuuman NPT-liitântäkierre, kytkinjärjestelmä ISO 14540 -standardin mukainen. Yhteensopivuus yli 80 prosenttiin markkinoilla oleviin hydraulijärjestelmiin.**
- **Kaikki komponentit tilattavissa yksittäin.**

Ammattisarja, jossa on lisäkomponentit työn tehokkaaseen ja nopeaan etenemiseen.

- **Letkusarja, jossa on kytkin ja nippa komponenttien nopeaan yhdistämiseen ja erottamiseen.**
- **Painemittari paineenvallvontaan.**
- **Stabiili ABS-laukku, jossa on vaahtoalusta turvalliseen säilytykseen ja helppoon käyttöpaikkaan kuljetukseen.**

Toimituksen sisältö:

Hydraulipumppu, letkusarja sekä nippa ja kytkin, painemittari, liitântälohko, kytkin sylinteripuolelle, stabiili kuljetuslaukku, **ilman öljytäyttöä.**

Huomautus:

Hydraulipumput on täytettävä hydraulioöljyllä ennen käyttöä. On suositeltavaa käyttää standardin ISO VG 15 tai ISO VG 22 mukaisia öljyjä.

Tekninen kuvaus

Puristusvaiheiden lukumäärä	2
Käytettävissä oleva säiliötilavuus	1000 ml
Työpaine	700 bar
Hydrauliliitäntä	3/8 NPT tuuma
letkun pituus	2 m
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Hydrauliikkavalikoima