



## Automaattisella virrankatkaisulla varustettu ruuvain, Tyyppi: S8020



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070236 S8020
GTIN	7322590055431
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

S8-sarjan PRO-sähköruuvimeisselit käsittävät suuren valikoiman erilaisia malleja, jotka tarjoavat korkeita kierroslukuja ja tarkkuutta. Ergonomisesti muotoiltu S8-ruuvimeisselit tarjoaa matalakierroslukuisen plug and play -ratkaisun asennustehtäviin. S8-sarja on kehitetty parantamaan laatua ja tehokkuutta.

- **Sammutuskytkin**
- **Vääntömomentti säädettävissä**
- **Helppo käsiteltävyys**

#### Sopii :

Sarjaruuvaukset pikavaihtoteränpitimellä E 6,3 -terille

#### Huomautus:

Power-adapteri löytyy kohdasta: Nro 070235 koko ADAPTER

Vääntömomenttialue: 3 - 20 cNm

Tyhjäkäyntikierrosluku: 700 - 1000

Työkalunpitimen mitta: 1/4 tuuma

Työkalunpitimen väänninprofiili: Kuusikulma

Työkalunpitimen muoto: E

Rakenne: Suora

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	S8020
Tyhjäkäyntikierrosluku	700 - 1000
Toimintäääni	67 dB(A)
Vääntömomenttialue	3 - 20 cNm

Paino	0,46 kg
Rakenne	Suora
Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Työkalunpitimen väänninprofiili	Kuusikulma
Työkalunpitimen muoto	E
Tuotetyyppi	Sauvaruuvain