



Magneettinen mittausjalusta 2-kert. hienosäätö, Tyyppi: 240



Tilaustiedot

Tilausnumero	441174 240
GTIN	7290003243143
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prisma- ja vipukytkin. Mittakellon yleispidin, kiinnitysvarsille Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tuumaa, ja mittauslaitteille, joissa kiinnitysprisma. **Erittäin tarkka säätömahdollisuus kaksinkertaisella hienosäädöllä** mittakellon pitimessä ja magneettijalassa.

Tekninen kuvaus

Nivelvarren pituus L ₁	110 mm
Liitântäkierre alhaalla	M8
Nivelvarren pituus L ₂	101 mm
Ulottuma	282 mm
Magneettijalan pituus	60 mm
Magneettijalan leveys	50 mm

Pitovoima	800 N
Magneettijalan korkeus	55 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Varakääntökahva 3D-nivelvarrelle Tyyppi 240	442112 240
---	------------