

Garant**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122681 12,5
GTIN	4062406792299
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

Eryityisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D_c	12,5 mm
varren Ø D_s	14 mm
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	58,3 mm
Syöttö f titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/kierr,
Standardi	DIN 6537
Kokonaispituus L	124 mm
Lastu-urien pituus L_c	77,05 mm
Pinnoitus	TiAlSiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD

Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		