

**Garant****TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122481 6
GTIN	4062406790929
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

Erityisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	66 mm
Standardi	DIN 6537 K
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/kierr,
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Terien lkm Z	2
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	28 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	19 mm
Pinnoitus	TiAlSiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD

Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähditys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		