

Garant**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 8,8mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	122481 8,8
GTIN	4062406791209
Tuoteluokka	11E

Kuvaus

Malli:

Erityisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 6537 K
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	47 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	33,8 mm
varren Ø D_s	10 mm
Nimellis-Ø D_c	8,8 mm
Syöttö f titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,11 mm/kierr,
Kokonaispituus L	89 mm
Pinnoitus	TiAlSiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD

Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenkas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		